

PHILIPS

Pirn 75 W A60 E27,
3 tk

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8718699775544



Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe.

Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Säästab kuni 90% energiat

Esiletõstetud tooted

Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada

valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõõg- või halogeenpirnid

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 105 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699775544
- EOC: 871869977554400
- Toote nimetus: LED 75W A60 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.54
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 10 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 108 mm
- Kogupikkus: 108 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 397613

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775544
- Netokaal: 0,17 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 14,5 cm
- Pikkus: 6,1 cm
- Laius: 14,9 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.347

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com