

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10

LED

3000K

345 lm

15 000 h

hämardatav



8718699775810



Valgus, mis toob välja teie kodu tõelised värvid.

Tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 LED-lampidega ja täitke oma toad naturaalse valgusega. Lambid, mille värviedastusindeks (CRI) läheneb 100-le, on võrreldavad naturaalse valgusega, mis võimaldab teil näha oma kodu valgusteid ja mööbleid nii, nagu olete seda alati soovinud. Ärge leppige valgustitega, mis muudavad värvid ebaloosulikuks – tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 lampidega.

Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

Esiletõstetud tooted

Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering

index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.1
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 86 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Pakendi teave

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Toote nimetus: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.84
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 700 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391911

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775810
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg

- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.266

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com