

# PHILIPS

Kohtvalgusti 80 W  
PAR16 GU10

LED

4000K

575 lm

25000 h

hämardatav



8718699775834



## Valgus, mis toob välja teie kodu tõelised värvid.

Tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 LED-lampidega ja täitke oma toad loomuliku valgusega. Lambid, mille värviedastusindeks (CRI) läheneb 100-le, on võrreldavad loomuliku valgusega, mis võimaldab teil näha oma kodu valgusteid ja mööbleid nii, nagu olete seda alati soovinud. Ärge leppige valgustitega, mis muudavad värvid ebaloosulikuks – tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 lampidega.

### Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

# Esiletõstetud tooted

## Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering

index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

## Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Hämardatav: Jah

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

### Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 575 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.1
- Värvikood: 940 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 92 lm/W

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

### Pakendi teave

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Toote nimetus: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.88
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 80 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 6,2 W

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

### Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 850 cd

### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391908

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775834
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,09 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-06  
Versioon: 0.358

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)