

PHILIPS

Kohtvalgusti 80W
PAR16 GU10

LED

3000K

575 lm

25000 h

hämardatav



8718699775858



Valgus, mis toob välja sinu kodu tõelised värvid.

Philips WarmGlow LED-id võimaldavad hämardada igapäevast valgust traditsiooniliste lampide õdusateks toonideks. Mida rohkem hämardada, seda soojem näib valgus. See eristab neid standardsetest hämardatavatest LED-idest, mis muutuvad hämardamisel lihtsalt vähem eredaks. WarmGlow lampide värviedastusindeks on nüüd 90, mis on sarnane loomulikule valgusele, et näeksid oma kodu tõelisi värve. Ükskõik kas sätid end õhtul mugavalt diivanile või alustad energiliselt päeva, Philips WarmGlow LED-lampidel on sinu vajadustele sobiv valgus.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Hõõglambisarnane soe valge valgus

Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks. Sobib täiuslikult kodu stiilseks valgustamiseks

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestes lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,4 cm
- Laius: 5 cm

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 575 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 930 | CCT of 3000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Muud omadused

- Jõudlus: 92 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699775858
- EOC: 871869977585800
- Toote nimetus: LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D D 1PF/12

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.88
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 6,2 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 80 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,4 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 850 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391912

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775858
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-13
Versioon: 0.168

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com