

PHILIPS

Kohtvalgusti 35 W
MR11 GU10

LED

2700 K

240 lm

25000 h



8718699775919



Soe valge, suurepärase kvaliteediga valgusti

Philipsi LED-kohtvalgustid sobivad täiuslikult teie põhiliseks valgustusvajaduseks: neil on soe hõõglambisarnane valgus ja LED-tehnoloogia kvaliteet.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooide

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri ning on lõõgastumiseks täiuslik. See 2700 K valgusti sobib ideaalselt koduvalgustuse disainilahendusse.

Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega kohtvalgusti
- Pistikupesa: GU10
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 240 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 240 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 68 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Toote nimetus: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 35 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): G
- Võimsustarve: 3,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 50 mm
- Kogupikkus: 50 mm
- Kogulaius: 36 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 25 000
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 450 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- Lähimõõt: 36 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 391893
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Narrow Cone
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: GU10

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775919
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,04 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 3,6 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.185

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com