

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10

LED

4000K

350 lm

15 000 h

hämardatav



8718699775995



Valgus, mis toob välja teie kodu tõelised värvid.

Tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 LED-lampidega ja täitke oma toad naturaalse valgusega. Lambid, mille värviedastusindeks (CRI) läheneb 100-le, on võrreldavad naturaalse valgusega, mis võimaldab teil näha oma kodu valgusteid ja mööbleid nii, nagu olete seda alati soovinud. Ärge leppige valgustitega, mis muudavad värvid ebaloosulikuks – tooge välja oma kodu tõelised värvid Philips CRI90 lampidega.

Kvaliteetne valgus

- Külma valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Sarnane kuju ja suurus halogeen-kohtvalgustiga
- Halogeen-toruvalgustiga sarnane kuju ja suurus

Esiletõstetud tooted

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värske ja karge valguse.

Asendab halogeen-reflektorit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-kapsellamp tänapäevane valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-kohtvalgustitele.

Asendab halogeen-toruvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-toruvalgusti standardne moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-toruvalgustitele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 350 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 940 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 87 lm/W

Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Pakendi teave

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Toote nimetus: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.84
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihu tipptugevus: 700 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391907

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699775995
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.263

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com