

PHILIPS

Kohtvalgusti 120 W
R7S

LED

4000K


2000 lm

15 000 h

hämardatav



8718699776039



Hämardatav, lineaarne, 300-kraadise vihuga LED-valgus

See uuenduslik lineaarne LED-lamp sobib ideaalselt asendama R7S halogeenlampe, olles neist kõvasti energiasäästlikum.

Kvaliteetne valgus

- Külmalvalge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Sarnane kuju ja suurus halogeen-kohtvalgustiga
- Halogeen-toruvalgustiga sarnane kuju ja suurus

Esiletõstetud tooted

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värske ja karge valguse.

Asendab halogeen-reflektorit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-kapsellamp tänapäevane valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-kohtvalgustitele.

Asendab halogeen-toruvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-toruvalgusti standardne moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-toruvalgustitele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga reflektor
- Pistikupesa: R7s
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 142 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Pakendi teave

- EAN: 8718699776039
- EOC: 871869977603901
- Toote nimetus: LED 120W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.8
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 120 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 14 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 118 mm
- Kogupikkus: 118 mm
- Kogulaius: 29 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 397583

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699776039
- Netokaal: 0,14 kg
- Brutokaal: 0,17 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.285

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com