

PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu
küünal 40W P45 E14, 2 tk

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8718699777630



Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad ja armsaks saanud kujud. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustööde

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Täiuslik dekoratiivvalgustite jaoks



Philipsi läikivate LED-lampide nüüdisaegne valgustus kasutamiseks dekoratiivvalgustites, nagu lühtrid, laeventilaatorid, kaunistusribad ja lambipostid.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 109 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699777630
- EOC: 871869977763000
- Toote nimetus: LED classic 40W P45 E14 WW CL ND 2SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 82 mm
- Kogupikkus: 82 mm
- Kogulaius: 45 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387409

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699777630
- Netokaal: 0,04 kg
- Brutokaal: 0,06 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 11,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-20
Versioon: 0.265

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com