

PHILIPS

Hõõgniidiga matt pirn
60 W A60 E27, 2 tk

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



871869977678



Kompromissitu kvaliteediga soe valge valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõgpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõgpirnidele.

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 806 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 115 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699777678
- EOC: 871869977767800
- Toote nimetus: LEDClassic 60W A60 E27 WW ND RF2SRT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 106 mm
- Kogupikkus: 106 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1825132

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699777678
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 13 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.240

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com