

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10, 3 tk

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8718699777913



Ere LED-valgusti

Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe.

Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Sarnane kuju ja suurus halogeen-kohtvalgustiga

Jätkusuutlik valik

- Energiasääst kuni 80%

Esiletõstetud tooted

Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada

valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

Asendab halogeen-reflektorit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-kapsellamp tänapäevane valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-kohtvalgustitele.

Energiasääst kuni 80%



Nautige LED-ide energiasäästu valguse kvaliteedile hinnaalandust tegemata. Säästke kohe üle 80% energiat, vahetades olemasolevad hõõglambid või halogeenlambid välja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 355 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 77 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699777913
- EOC: 871869977791300
- Toote nimetus: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3PF/8-DISC

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,6 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 700 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387358

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699777913
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,13 kg
- Kõrgus: 14,4 cm
- Pikkus: 5,1 cm
- Laius: 10,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-17
Versioon: 0.170

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com