

PHILIPS

Kohtvalgusti 100 W
R7S

LED

3000K


1600 lm

15 000 h

hämardatav



8718699780371



Hämardatav, lineaarne, 300-kraadise vihuga LED-valgus

See uuenduslik lineaarne LED-lamp sobib ideaalselt asendama R7S halogeenlampe, olles neist kõvasti energiasäästlikum.

Kvaliteetne valgus

- Külma energiline valgus

Esiletõstetud tooted

3500 K (LED-lambid)



Selle lambi värvitemperatuur on 3500 K, mis tagab jaheda ja energilise valguse. See on täiuslik meeldiva õhkkonna loomiseks, kui võõrustate sõpru või lõdvestute raamatu seltsis.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga reflektor
- Pistikupesa: R7s
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Plastic

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,8 cm
- Laius: 2,9 cm

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1600 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

Muud omadused

- Jõudlus: 114 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Toote nimetus: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.8
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 14 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,8 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 397578

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699780371
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,11 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-05-13
Versioon: 0.514

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com