

PHILIPS

Küünal ja lühter

LED

2,1–25 W

E14

Soe valge



8718699783334



Proovige sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärset energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mati klaasiga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga läikiv
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Bulb Material: Glass

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 8,5 cm
- Laius: 2,5 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000
- Ümbritseva õhu temperatuur: -20 kuni +45 °C

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 250 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 250 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0.4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 119 lm/W

Muud omadused

- Jõudlus: 119 lm/W
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718699783334
- EOC: 871869978333402
- Toote nimetus: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.41

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pingeline: 230 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 25 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 2,1 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 8,5 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- Läbimõõt: 25 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 374879
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Sokkel: E14

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699783334
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,03 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-06-21
Versioon: 0.250

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com