

PHILIPS

LED-toru, vooluvõrgu
toide, S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

See Philipsi LED-toruvalgusti S14D pakub erakordselt pikka kasutusi ja märkimisväärt energiasäästu. Oma sooja valge värvitemperatuuriga sobib see toruvalgusti ideaalselt kauakestvaks asenduseks teie luminofoortorudele (TL).

Kvaliteetne valgus

- Valgus kõikjal

Esiletõstetud tooted

Valgus kõikjal

Tänu uuenduslikule, ent retroliku kujuga disainile hoiab see LED-lamp

ära varjude tekke, mis tavaliselt kiire hajumisserva ilmuvad. Tulemus? Kõikjal loomulik soe valge valgus.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Muu
- Pistikupesa: S14s
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Plastic

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 30 cm
- Laius: 3 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Ümbritseva õhu temperatuur: -20 °C...45 °C
- Nominaalne tööaeg: 30 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 250 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 250 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,1
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 113,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- Heakskiidu märgid: Vastab RoHS-direktiivile, CE-märgistus, KEMA Keur sertifikaat
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 113 lm/W
- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Toote nimetus: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pingeline: 220-240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 2,2

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 30 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 30 000

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Läbimõõt: 30 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 387349
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Värelus (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Hämardatav: Ei
- Sokkel: S14s

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514263567
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,13 kg

- Kõrgus: 33,5 cm
- Pikkus: 3,3 cm
- Laius: 5,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-06-13
Versioon: 0.443

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com