

PHILIPS

LED-toru, vooluvõrgu
toide, S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

See Philipsi LED-toruvalgusti S14D pakub erakordselt pikka kasutusiga ja märkimisväärselt energiasäästu. Oma sooja valge värvitemperatuuriga sobib see toruvalgusti ideaalselt kauakestvaks asenduseks teie luminofoortorudele (TL).

Kvaliteetne valgus

- Valgus kõikjal

Esiletõstetud tooted

Valgus kõikjal

Tänu uuenduslikule, ent retroliku kujuga disainile hoiab see LED-lamp

ära varjude tekke, mis tavaliselt kiire hajumisserva ilmuvad. Tulemus? Kõikjal loomulik soe valge valgus.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Muu
- Pistikupesa: S14s
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Matt
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Ümbritseva õhu temperatuur: −20 °C...45 °C
- Nominaalne tööaeg: 30 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 375 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 375 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,1
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 107 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- Heakskiidu märgid: Vastab RoHS-direktiivile, CE-märgistus, KEMA Keur sertifikaat
- LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Toote nimetus: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: 220–240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 3,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 500 mm
- Kogupikkus: 500 mm
- Kogulaius: 30 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 30 000

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- Läbimõõt: 30 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 387350
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: S14s

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514263581
- Netokaal: 0,14 kg
- Brutokaal: 0,18 kg

- Kõrgus: 53,5 cm
- Pikkus: 3,3 cm
- Laius: 5,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.452

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com