

# PHILIPS

Kohtvalgusti 35W  
PAR16 GU10, 3 tk

LED

2700 K

255 lm

15 000 h



8719514265486



## Proovi sooja valget LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad ilusat eriti sooja valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

### Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri ning on lõõgastumiseks täiuslik. See 2700 K valgusti sobib ideaalselt koduvalgustuse disainilahendusse.

## Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestes lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupes: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

### Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,4 cm
- Laius: 5 cm

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

### Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 255 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Muud omadused

- Jõudlus: 72 lm/W

### Pakendi teave

- EAN: 8719514265486
- EOC: 871951426548600
- Toote nimetus: LEDClassic 35W GU10 WW 230V 36D ND 3SRT6

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 35 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 3,5 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,4 cm

#### Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihu tipptugevus:  
545 cd

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 391855

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514265486
- Netokaal: 0,14 kg
- Brutokaal: 0,17 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 11,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-06-14  
Versioon: 0.115

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)