

PHILIPS

Kohtvalgusti 35 W
MR16 GU5.3

LED

4000K

390 lm

15 000 h



8719514307643



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustitel on fookustatud valgusvihk ja pikk kasutusiga ning need pakuvad märkimisväärselt energiasäästu

Kvaliteetne valgus

- Ilma nähtava väreluseta
- Külma valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

Esiletõstetud tooted

Ilma nähtava väreluseta

Kui valgus kiiresti väreleb, võib see silmadele koormav olla, põhjustada peavalu ja tekitada neile, kes kannatavad valgustundliku epilepsia all, isegi haigushoogusid. See on ebameeldiv ja ebavajalik. LED võib väreleda kiire reaktsiooni tõttu draiveri voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on disainitud nii, et draiveri voolu väljundi muudatused on minimaalsed, siis need tegurid, mis värelust põhjustavad, kõrvaldatakse. Nii et te ei näe seda, isegi mitte vilksamisi.

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värske ja karge valguse.

Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega kohtvalgusti
- Pistikupesa: GU5.3
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 390 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 88 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8719514307643
- EOC: 871951430764300
- Toote nimetus: LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.6
- Ping: 12V AC electronic V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 35 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,4 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 46 mm
- Kogupikkus: 45,5 mm
- Kogulaius: 51 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 750 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: –
- EPRELi registreerimisnumber: 421458

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514307643
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.314

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com