

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15 000 h



8719514307780



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valgusseadistust.

Muutke ruumi olustik tegevusega sobivaks. Philips SceneSwitch LED-lambiga saate hõlpsasti valida sooja ereda valguse, loomuliku valguse ja õdusa sooja kuma vahel. Vajate vaid juba olemasolevat lüliti.

Kvaliteetne valgus

- Valgus kõikjal

Valgus on rohkem kui valgustus

- Lambi lähtestamine tehaseseadetele
- Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi
- Lamp suudab viimase seadistuse meeles pidada.

Esiletõstetud tooted

Valgus kõikjal

Tänu uuenduslikule, ent retroliku kujuga disainile hoiab see LED-lamp ära varjude tekke, mis tavaliselt kiire hajumisserva ilmuvad. Tulemus? Kõikjal loomulik soe valge valgus.

Lähtestamine (SceneSwitch)



Kui kasutusel on mitu lampi ja need pole enam sünkroniseeritud, vajutage lihtsalt lülitit ühe sekundi jooksul sisse ja välja, et taastada lambi tehaseseadistused.

Isehäälestuv



Ei nõua lisapaigaldisi ega hämardilüliteid. See pirn sobib kasutamiseks hämarditega. Hämardiga kasutamisel seadistage hämardi ereduseks 100%.

Automaatne mälu (SceneSwitch)



Sellel SceneSwitch-lambil on sisseehitatud mäluikiip, mis salvestab viimase valguse seadistuse, kui lamp lülitatakse kauemaks kui kuueks sekundiks välja. Kui te tihti seadistusi ei vaheta, on lamp uuesti sisse lülitades kohe teie lemmikrežiimis.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii

- Garantiiperiood: 2 aastat

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 355 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700, 2500, 2200 K
- Valgusvoog: 355 lm
- Stroboskoopiline efekt: 0,4
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 73,00 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Soe kuma, SceneSwitch

Muud omadused

- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Toote nimetus: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 0.5

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,8 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 600 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- Läbimõõt: 50 mm
- EPRELi registreerimisnumber: 1825225
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Narrow Cone
- Hämardatav: Ei
- Värelus (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkel: GU10

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514307780
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-24
Versioon: 0.392

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com