

PHILIPS

Kohtvalgusti
65 W PAR16 GU10

LED

4000K

485 lm

15 000 h



8719514308732



Proovige sooja valget LED-valgust

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

Kvaliteetne valgus

- Külm valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värsket ja karge valguse.

Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestest lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 485 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 98 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8719514308732
- EOC: 871951430873200
- Toote nimetus: LEDClassic 65W GU10 CW 36D ND 1PF SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 65 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 4,9 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 800 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1825201

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514308732
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.234

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com