

# PHILIPS

Kohtvalgusti  
65 W PAR16 GU10

LED

3000K

460 lm

15 000 h



8719514308770



## Proovige sooja valget LED-valgust

See Philipsi LED-pirn annab kaunist eriti sooja valgust, sel on erakordselt pikk kasutusiga ja see võimaldab märkimisväärselt energiasäästu kohe. Oma leegivärvi valgusega on see pirn ideaalne valik hubase atmosfääri loomiseks.

### Kvaliteetne valgus

- Külma energiline valgus

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## 3500 K (LED-lambid)



Selle lambi värvitemperatuur on 3500 K, mis tagab jaheda ja energilise valguse. See on täiuslik meeldiva õhkkonna loomiseks, kui võõrustate sõpru või lõdvestute raamatu seltsis.

## Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestes lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 460 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 93 lm/W

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

## Pakendi teave

- EAN: 8719514308770
- EOC: 871951430877000
- Toote nimetus: LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 65 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 4,9 W

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 800 cd

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1825197

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514308770
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-13  
Versioon: 0.310

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)