

PHILIPS

Hõõgniidiga matt
pirn 100 W A60 E27

LED

2200–2700 K

1521 lm

15 000 h

hämardatav



8719514324114



Kogege hämardatavat, sooja ja valget LED- valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Jätkusuutlik valik

- Säästab kuni 90% energiat

Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik üldise toavalguse loomiseks

Esiletõstetud tooted

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti

ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõõg- või halogeenpirnid

Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Jah
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 144 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soe kuma

Pakendi teave

- EAN: 8719514324114
- EOC: 871951432411400
- Toote nimetus: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9
- Ping: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): D
- Võimsustarve: 10,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 108 mm
- Kogupikkus: 108 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 453260

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514324114
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.450

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com