

PHILIPS

Hõõgniidiga küünal,
värvitu 4,9 W (ekv. 40 W)
C35 E14

Nutikas LED

Seadistatav valge

Klaas

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või
häälega



8719514372061



Valige soe või külm valge valgus

Lisage nutikat valgust oma väiksematele lampidele E14 alusel Philips Smart LED-i valge seadistatava retrostiilis hõõgniidiga küünalpirniga. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Häljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

- Nutikast hämardamine rakenduse, hääle või hämardiga
- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Energiatarbimise jälgimine

Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid
- Kohandage stseene eelseadistatud dunaamiliste valgusrežiimidega.

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoni, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

Nutikas hämardamine

Hämardage valgustid nutitelefoni, WiZmote'i või hääle abil soovitud eredusele. Kalli hämardi paigaldamine pole vajalik.

Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Energiatarbimise jälgimine

WiZ-i rakendus peab arvet teie valgustite energiatarbimise üle. Vaadake oma nädalast või päevast aruannet ja planeerige oma valgustus targalt, nii et kodune energiatarbimine oleks optimaalne.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: C35
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,03 kg

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥90
- Värvustemperatuur: 2700–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Reguleeritav valge
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 33 mA

Pakendi teave

- EAN: 8719514372061
- EOC: 871951437206100
- Toote nimetus: PHI WFB 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,9 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 113 mm
- Kogupikkus: 113 mm
- Kogulaius: 35 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgustugevus: 470 lm
- Nimivõimsus: 4.9 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1901127

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514372061
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,07 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.182

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com