

PHILIPS

Pirn 13 W (ekv.
100 W) A67 E27

Nutikas LED

Värviline

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või
häälega



8719514372542



Värviline valgus, mis sobib teie meeleoluga

Philips Smart LED-i A67 pirn pakub teie kodu standardsetele valgustitele suure lumenite arvu ja täisvalikus värvidega valgust. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Hääljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid
- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustustustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredat päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele soojale valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid

Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: A67
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,108 kg

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥90
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 1521 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 117 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 110 mA

Pakendi teave

- EAN: 8719514372542
- EOC: 871951437254200
- Toote nimetus: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.55
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 13 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 142 mm
- Kogupikkus: 142 mm
- Kogulaius: 77 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgustugevus: 1521 lm
- Nimivõimsus: 13 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1901115

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.166

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com