

PHILIPS

Seinavalgusti Splay
12 W

Välisvalgustid

4000K

Antratsiit

Veekindel

8719514417694



Nautige kaunist valgustatud aeda

Antratsiithall seinavalgusti Philips Splay annab seintele kaasaegse ilme. See kaunistab ja valgustab teie sissepääsu hajutatud külma valge valgusega.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Tooge disain aeda

- Moderne välisvalgustus

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Võimas valgus

Kvaliteetne valgus

- Külma valge valgus 4000 K

Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Moderanne välisvalgustus

Muljetavaldav julge ja minimalistlikult elegantne Philipsi välisvalgusti on täiuslik viis aedade, jalgradade ja väliruumide valgusega kaunistamiseks.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja tiptasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tiptasemel sünteetilisest materjalidest.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Võimas valgus

See Philipsi välisvalgusti annab võimsat valgust. Särav valgusvihk, mis valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Külm valge valgus 4000 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevad varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab külma valget valgust temperatuuril 4000 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Piiritletud valgusvihud: Ei
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Liikumisandur: Ei
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt suundvalgustuseks: Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub vooluadapter: Ei
- Kaasas on kaitsekest: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): No
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei
- Keskvalgusti: Ei
- Pistiku tüüp: No plug

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,6 kg
- Kogukõrgus: 240 mm
- Kogupikkus: 80 mm
- Kogulaius: 160 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1200
- Valguse värv: 4000
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514417694
- Netokaal: 0,6 kg
- Brutokaal: 0,68 kg
- Kõrgus: 30 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 12 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.368

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com