

PHILIPS

Seinavalgusti Splay
12 W

Välisvalgustid

2700 K

Antratsiit

Anduriga; veekindel

8719514417717



Muutke oma esik automaatse valguse abil kauniks

Antratsiithall seinavalgusti Philips Splay annab teie seintele kaasaegse ilme. See kaunistab ja valgustab teie sissepääsu hajutatud sooja valge valgusega. Valgusti on varustatud liikumisanduriga ja lülitub automaatselt sisse, kui keegi läheduses liigub.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Tooge disain aeda

- Moderne välisvalgustus

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

8719514417717

Eriomadused

- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur
- Võimas valgus

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Moderne välisvalgustus

Muljetavaldav julge ja minimalistlikult elegantne Philipsi välisvalgusti on täiuslik viis aedade, jalgradade ja väliruumide valgusega kaunistamiseks.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Integreeritud liikumis- ja hämarikustkoiduni-andur




Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikustkoiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

Võimas valgus

See Philipsi välisvalgusti annab võimsat valgust. Särav valgusvihk, mis valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Reguleeritav kõrgus: Ei
- Kohandav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Piiritletud valgusvihud: Ei
- Hämardatav: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- FFP – Frustration Free Pack: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumis- ning päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Sobib suurepäraselt meeleolu loomiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii horisontaalselt kui vertikaalselt paigaldamiseks: Jah
- Sobib suurepäraselt suundvalgustuseks: Ei
- Sobib ideaalselt nii üles- kui ka alaspidi paigaldamiseks: Ei
- Sobib suurepäraselt nii seinale kui lakke: Ei
- Pööratav lambipea (parem-vasak): Ei
- Kaasaskantav: Ei
- Komplekti kuulub vooluadapter: Ei
- Kaasas on kaitsekest: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Vastupidav ja kvaliteetne materjal: Jah
- Vabalt keeratav ükskõik millises suunas: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Kallutatav lambipea (üles-alla): Ei
- Komplekti kuulub Suurbritannia pistik: Ei
- USB-pesa kaudu laadimine: Ei
- Soe valge valgus: Jah
- Veekindel: Jah
- Keskvalgusti: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,66 kg
- Kõrgus: 24 cm
- Pikkus: 8 cm
- Laius: 16 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 1100
- Valguse värv: 2700
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: E
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514417717
- Netokaal: 0,66 kg
- Brutokaal: 0,74 kg
- Kõrgus: 30 cm
- Pikkus: 10 cm
- Laius: 12 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Versioon: 0.388

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com