

PHILIPS

Pirn


Ülitõhus

7,3–100 W

E27



8719514435711



Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

Philipsi LED-pirnid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie kirka klaasiga hõõglampide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks
- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Klassikaline klaasist LED

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Säästab kuni 90% energiat

Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Kuni 45 000 tunni pikkuse elueaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 45 aasta.

Värvitu klaasiga disain

Stiil, mida armastate, kvaliteet, mida ootate. Klassikaline värvitu klaasiga disain, mis meenutab traditsiooniliste pirnide ilusat säravat valgust, sobib ideaalselt kõikjale teie koju.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupes: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 12,7 cm
- Laius: 7 cm

Disain ja viimistlus

- Materjal: Klaas

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1535 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 830 | CCT of 3000K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Muud omadused

- Jõudlus: 210 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514435711
- EOC: 871951443571100
- Toote nimetus: LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 7,3 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 12,7 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1370031

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514435711
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 17,8 cm
- Pikkus: 7,6 cm
- Laius: 7,6 cm
- Materjali number (12NC): 929003480601



Väljalaske kuupäev:
2024-04-19
Versioon: 0.210

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com