

PHILIPS

Pirn 18,5 W (ekv.
150 W) A80 E27

Nutikas LED

Värviline

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või
häälega



8719514437319



Värviline valgus, mis sobib teie meeleoluga

Tooge värviline valgus oma kodu igasse lampi või valgustisse suure luumenite arvuga Philipsi nutika täisvärvilise LED-pirniga. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Vabakäejuhtimine hääle abil

Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Valgusrežiimid

- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid
- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.
- Tooge oma koju rohkem valgust

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv



WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust



Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Vabakäejuhtimine hääle abil



Juhtige valgusteid vaid oma häälega, lihtsalt lubage integreerimine Google'i või Alexa või Siri otseteedesse.

Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid



Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid



Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Kohandatud stseenid



Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Lisaeredus



Tooge oma koju rohkem valgust selle suure lumenite arvuga pirniga. Oma piisava eredusega, mis aitab teil keskenduda nii tööle kui ka lõõgastavatele tegevustele, sobib see valgusti hästi ka avaratesse ja kõrgete lagedega ruumidesse.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: A80
- Pistikupesa: E27
- Tehnoloogia: Nutikas Wi-Fi
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Juhtmevaba hämardus

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 16,3 cm
- Kaal: 0,3 kg
- Laius: 8,3 cm

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–6500 (RGB) K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 2452 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 140 mA
- Jõudlus: 132 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Toote nimetus: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 18,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 150 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 16,3 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 2452 lm
- Nimivõimsus: 18.5 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1901103
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514437319
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,31 kg
- Kõrgus: 21,6 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Laius: 10,7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-13
Versioon: 0.195

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com