

# PHILIPS

Hõõgniidiga värvitu  
küünal 12 W S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15 000 h



8719514441415



## Tõeliselt eriline pirn

Philipsi LED-pirnid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie kirka klaasiga hõõglampide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

# Esiletõstetud tooted

## Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Lihtne LED igapäevaseks kasutamiseks

Philipsi igapäevane LED-pirn on suurepärase baasvalgustuse vajadusteks. See annab kaunist valgust ja pakub töökindlust, mis vastab teie ootustele Philips LED-i suhtes, taskukohase hinna eest.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: S26
- Pistikupesa: E14
- Hämardatav: Ei
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Bulb Material: Glass

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 6,1 cm
- Laius: 2,6 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 270 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 110 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

## Muud omadused

- Jõudlus: 110 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Toote nimetus: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Pinge: 230 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 12 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E
- Võimsustarve: 1 W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 6,1 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1031263

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514441415
- Netokaal: 0,01 kg
- Brutokaal: 0,02 kg
- Kõrgus: 14,7 cm
- Pikkus: 3 cm
- Laius: 7,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-06-14  
Versioon: 0.327

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)