

# PHILIPS

## LED-toru EM T8

LED

600 mm

4000K

G13



8719514444355



# Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgustus

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofooritorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga. See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, mis vajavad palju valgust.

### Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades välja oma olemasolevad luminofooritorud (ELi määrusega keelatud alates 2023. aastast).

### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja pakub täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 15 aastaks.

### Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Ideaalne asendus luminofooritorudele, sobides otse olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt ühendage ja kasutage ilma juhtmete pärast muretsemata.

# Esiletõstetud tooted

**Energiasääst rohkem kui 50% võrreldes luminofoorlampidega**

**Pikk tööiga kuni 15 000 tundi**  
**Lihne ja kiire paigaldada**

## Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

### Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 800 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Pakendi teave

- EAN: 8719514444355
- EOC: 871951444435500
- Toote nimetus: LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 8

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 603 mm
- Kogupikkus: 603 mm
- Kogulaius: 28 mm

### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 491851

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514444355
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 66,8 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Versioon: 0.484

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)