

# PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W  
PAR16 GU10, 2 tk

LED

4000K

390 lm

15 000 h



8719514452480



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED- valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustitel on fokuseeritud valgusvihk, erakordselt pikk kasutusiga ja need pakuvad märkimisväärset energiasäästu. See kohtvalgusti on ideaalne kauakestev asendus GU10 sokliga 35 W kohtvalgustitele.

### Kvaliteetne valgus

- Külm valge valgus

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värsket ja karge valguse.

## Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestest lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toote kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Valgusti omadused**

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 390 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 84 lm/W

**Mitmesugust**

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

**Pakendi teave**

- EAN: 8719514452480
- EOC: 871951445248000
- Toote nimetus: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 2CT/8 EC

**Võimsustarve**

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,6 W

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

**Nimiväärtused**

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 770 cd

**Tehnilised andmed**

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391859

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514452480
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,13 kg
- Kõrgus: 10,6 cm
- Pikkus: 5,1 cm
- Laius: 5,1 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-13  
Versioon: 0.298

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)