

# PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W  
PAR16 GU10, 3 tk

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8719514452503



## Soe valge valgus ilma valguse kvaliteedis kaotamata

Tuttavad kujud, mida teate ja armastate. Tänu uusimale LED-tehnoloogiale kasutavad need 85% vähem energiat kui traditsioonilised pirnid ja kestavad kümme korda kauem.

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Halogeen-reflektorlambiga sarnane kuju ja suurus

### Looge oma kodu jaoks õige valgus

- Täiuslik isikupärase valguse loomiseks
- Täiuslik üldise to valguse loomiseks

# Esiletõstetud tooted

## Asendab halogeen-punktvalgustit



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see LED-reflektorlamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele halogeen-reflektorlampidele.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks



See LED-punktvalgusti on moodne valgusti tuttava laia nurgaga valgusvooga (36 kraadi). See sobib nii isikupärase valgustuse loomiseks kui ka üldiseks valgustiks. Seda saab kasutada laesisestes lampides ja suunatavates lampides ning see on täiuslik kasutamiseks köökides, köögi

tasapindade valgustamiseks, elu- ja söögitubades.

## Täiuslik üldise valguse loomiseks



Moodne valgustus Philipsi standardsete LED-lampidega ümberringi valgustamiseks, sobides täiuslikult ruumi üldiseks valgustamiseks.

# Spetsifikatsioon

### Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupes: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

### Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

### Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 355 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 77 lm/W

### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

### Pakendi teave

- EAN: 8719514452503
- EOC: 871951445250300
- Toote nimetus: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3CT/8 EC

### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Ping: 220-240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,6 W

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

#### Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 700 cd

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 387358

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514452503
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 11,4 cm
- Pikkus: 5,2 cm
- Laius: 10,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-17  
Versioon: 0.392

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)