

# PHILIPS

Süvistatav valgusti  
Diamond Cut, 4,5 W,  
105 mm

Süvistatavad valgustid

3000K

Valge

8719514453203



## Tipptasemel valgus ja stiil

See Philipsi LED-allavalgusti, mis on kena nii sisse- kui ka väljalülitatult, sobib ideaalset teie kodu interjööri, pakkudes valgust, mis ei kurna silmi.

### Lihntne kasutada

- Lihntne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

### Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

### Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal


# Esiletõstetud tooted

## Kerge paigaldada

### Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

## Kvaliteetne metallmaterjal



Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 25 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviharmonia: 5 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 88 lm/W

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 42 mA

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.45

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,099 kg
- Kaugus õõnsuses: 2 mm
- Kogukõrgus: 49,5 mm
- Kogupikkus: 105 mm
- Kogulaius: 105 mm
- Süvistamiseks vajalik laeava: 8.0-9.0 cm x 8.0-9.0 cm

## Hooldus

- Garantii: 1 aasta

#### Tehnilised andmed

- Lähimõõt: 105 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 400
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-03  
Versioon: 0.238

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)