

PHILIPS

Süvistatav valgusti
Diamond Cut, 3,5 W,
95 mm

Süvistatavad valgustid

3000K

Must



8719514453265



Tipptasemel valgus ja stiil

See Philipsi LED-allavalgusti, mis on kena nii sisse- kui ka väljalülitatult, sobib ideaalset teie kodu interjööri, pakkudes valgust, mis ei kurna silmi.

Lihtne kasutada

- Lihtne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Materjal ja viimistlus

- Kvaliteetne metallmaterjal


Esiletõstetud tooted

Kerge paigaldada

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

Kvaliteetne metallmaterjal



Vastupidav kauakestva ja kauni metallmaterjaliga viimistlus.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 25 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviharmoonia: 5 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Süvistatavad valgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 36 mA
- Jõudlus: 85 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.45

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,083 kg
- Väljalõike pikkus: 6.8–8.0 cm
- Väljalõike laius: 6.8–8.0 cm
- Kõrgus: 4,95 cm
- Pikkus: 9,5 cm
- Kaugus õõnsuses: 0,2 cm
- Laius: 9,5 cm

Hooldus

- Garantii: 1 aasta

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Läbimõõt: 95 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 300
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 3.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass



Väljalaske kuupäev:
2025-02-14
Versioon: 0.270

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com