

PHILIPS

Seinavalgusti Tyla 9
W

Välisvalgustid

4000K

Antratsiit

Anduriga; veekindel



8719514476875



Nautige kaunist aiavalgust nii jalutades kui ka lõõgastudes

Antratsiithallide raamidega Philips Tyla LED-seinavälisvalgusti hubane valgus vastupidavas survealumiiniumist ümbrises. See loob ajal, kui midagi ei toimu, külma valge valgusega meeldiva õhkkonna ja muutub inimeste kohalolekul automaatselt heledamaks.

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile
- Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Kahe heledusega valgusti
- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur

8719514476875

Kvaliteetne valgus

- Soe valge valgus 2700 K

Esiletõstetud tooted

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne LED-valgusti



Need LED-tuled kasutavad ainulaadset Philipsi välja töötatud tehnoloogiat. Tuled lülituvad sisse kohe ja annavad optimaalset valgust, mis toob esile teie aia erksad värvid.

Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Kahe heledusega valgusti


Kahe heleduse funktsiooni abil looge paindlik ja kutsuv õhkkond. Valgus hämardub, kui midagi ei toimu, ja muutub automaatselt heledamaks, kui inimesed on kohal, pakkudes parajalt heledat valgust alati, kui seda vajate.

Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur



Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikust-koiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

Soe valge valgus 2700 K



Kas teadsite, et valge valguse erinevaid varjundeid tuvastavad erinevad värvitemperatuurid, mida mõõdetakse kelvinites (K)? Madalam värvitemperatuur tekitab sooja ja hubase, kõrgem värvitemperatuur aga jaheda ja energilisema valge valguse. See valgusti toodab sooja ja lõõgastavat valgust temperatuuril 2700 K.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Andur, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,682 kg
- Kogukõrgus: 188 mm
- Kogupikkus: 184 mm
- Kogulaius: 158 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälgusvoog luumenites: 930
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514476875
- Netokaal: 0,68 kg
- Brutokaal: 1,03 kg
- Kõrgus: 20 cm
- Pikkus: 17,5 cm
- Laius: 21,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.361

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com