

PHILIPS

Seinavalgusti Tyla
1,2 W

Välisvalgustid

3000K

Antratsiit

Anduriga; päikeseenergiat
töötav; veekindel



8719514476912



Meie kõige energiasäästlikumad LED-valgustid

Philips on välja töötanud ülitõhusa päikeseenergiat töötava LED-välivalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat süsinikdioksiidi heitkoguste, materjalijäätmete ja energiatarbimise vähendamiseks. Hämmastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui viis korda kauem võrreldes samaväärsete Philipsi LED-välivalgustitega. Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jätkusuutlikum.

Kerge paigaldada

- Juhtmeid pole vaja

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi
- Ülitõhus päikeseenergia

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Eriomadused

- Kahe heledusega valgusti
- Integreeritud liikumis- ja hämarikust-koiduni-andur

Esiletõstetud tooted

Juhtmeid pole vaja




See valgusti töötab täielikult päikeseenergiaga. Juhtmeid pole vaja, mistõttu on neid tulesid lihtne paigutada ja ümber paigutada kõikjale teie aeda.

Pikk tööiga – kuni 50 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 50 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal öhtul täiuslikult valgustatud aeda.

Ülitõhus päikeseenergia



Philipsi ülitõhusa päikeseenergiaga töötava süsteemiga valgustavad need valgustid täislaetud akuga kuni 40 tundi. Nautige eredat valgust kogu öö või isegi halva või pilvise ilmaga.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Kahe heledusega valgusti

Kahe heleduse funktsiooni abil looge paindlik ja kutsuv õhkkond. Valgus hämardub, kui midagi ei toimu, ja muutub automaatselt heledamaks, kui inimesed on kohal, pakkudes parajalt heledat valgust alati, kui seda vajate.

Integreeritud liikumis- ja hämarikustkoiduni-andur



Sisseehitatud liikumisanduri abil tervitavad need tuled teid automaatselt, kui pimeduses koju naasete, või süttivad külaliste saabudes. Ainulaadne hämarikustkoiduni funktsioon lülitab tuled automaatselt sisse, kui väljas läheb pimedaks – ideaalne pikkadeks suveõhtuteks või teie turvalisuse tagamiseks.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Antratsiit
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
- click!FIX kinnitus: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Jah
- Päikeseenergia: Jah
- Soe valge valgus: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- LED Innovations: UltraEfficient
- Lisafunktsioonid: Andur, Päikeseenergial töötav, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,7 kg
- Kogukõrgus: 188 mm
- Kogupikkus: 184 mm
- Kogulaius: 158 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 250
- Valguse värv: 3000
- Toiteallikas: 4 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 1,2
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514476912
- Netokaal: 0,65 kg
- Brutokaal: 1 kg
- Kõrgus: 20 cm
- Pikkus: 17,5 cm
- Laius: 21,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.388

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com