

PHILIPS

Maapinna kohtvalgustid / maasse
pistetavad kohtvalgustid / mulla
sisse pistetav varras 6 W

Välisvalgustid

4000K

Must

Madalpingel töötav; veekindel



8719514477117



Aiavalgusti, mille saab lihtsasti pistikupessa sisestada, ühendada ja nautida

Philips GardenLinki madalpinge tooteperekond pakub erinevaid välisvalgustid, mida saate hõlpsasti ja ohutult ise paigaldada. Saate ühendada mitu valgustit ühe toiteallikaga ja sisestada pistiku tavalisse pistikupessa, seejärel saate hõlpsasti lisada täiendavaid tulesid või neid ümber paigutada, millal iganes soovite. Kaabeldus on lihtne ja madalpinge tähendab, et ei ole ohtu teile, teie lastele ega lemmikloomadele.

Kergesti kasutatav

- Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega
- Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ohutu kasutada

- Lisaohutus 12 V madalpingega

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Täiuslik LED-lamp

- 5-aastane garantii LED-süsteemile

Parim kvaliteet

- Kvaliteetne alumiinium ja päris klaas

Mõeldud väljas kasutamiseks

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Ühildub kõigi GardenLinki valgustite ja tarvikutega

Iga GardenLinki valgusti pakub sama konnektorit Twist & Lock lihtsaks paigaldamiseks ja ühendamiseks. Saate valgusteid ja tarvikuid ümber paigutada vastavalt teie õue valgustusvajadustele, lisades valgust oma aia igasse nurka.

Lihtne paigaldus pistikutega Twist & Lock

Ülilihntne paigaldamine ja ühendamine toodete konnektoritega Twist & Lock. Lihtsalt ühendage tuled ja nautige!

Lisaohutus 12 V madalpingega

Madalpingevalgusteid (12 V) on ohutu paigaldada, ilma et peaks kartma elektrilööki – pole vaja professionaalset elektrikut.

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi



Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal igal õhtul täiuslikult valgustatud aeda.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja päris klaas



See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja päris klaasist.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on loodud spetsiaalselt niiskesse väliskeskkonda ja seda on veekindluse tagamiseks põhjalikult testitud. Selle kaitseaste IP44 tähendab, et valgusti on kaitstud tolmu ja pritsmete eest ning on ideaalne üldiseks kasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Rooste- ja tolmukindel: Jah
- Päeva- ja öövalguse andur: Ei
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Liikumisandur: Ei
- Päikeseenergia: Ei
- Soe valge valgus: Ei

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Madalpinge, Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,24 kg
- Kogukõrgus: 119 mm
- Kogupikkus: 72 mm
- Kogulaius: 118 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 660
- Valguse värv: 4000K
- Toiteallikas: 12 V
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: III klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514477117
- Netokaal: 0,24 kg
- Brutokaal: 0,4 kg
- Kõrgus: 23 cm
- Pikkus: 9 cm
- Laius: 16 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.327

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com