

PHILIPS

LED-toru EM T8

LED

1500 mm

2700 K

G13



8719514486881



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgustus

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga.

See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, mis vajavad palju valgust.

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades välja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi määrusega keelatud alates 2023. aastast).

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja pakub täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 15 aastaks.

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Ideaalne asendus luminofoortorudele, sobides otse olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt ühendage ja kasutage ilma juhtmete pärast muretsemata.

Esiletõstetud tooted

Energiasääst rohkem kui 50%
võrreldes luminofoorlampidega

Pikk tööiga kuni 15 000 tundi
Lihtne ja kiire paigaldada

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine:
Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja ärge visake seda
tavaliste olmejäätmete hulka. Vana
toote nõuetekohane kasutuselt
kõrvaldamine aitab vältida võimalikku
negatiivset mõju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 2000 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
0.5
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 102
lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8719514486881
- EOC: 871951448688100
- Toote nimetus: LED T8 1500mm 20W
G13 WW 1CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pinge: 220–240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 19,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 1 513 mm
- Kogupikkus: 1 513 mm
- Kogulaius: 28 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1419051

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514486881
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,29 kg
- Kõrgus: 157,7 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.443

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com