

PHILIPS

Prožektor

ProjectLine

30 W

3000 K soe valge valgus

Sisseehitatud liikumisandur

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954458



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad ja vastupidavad LED-id välitingimustes kasutamiseks. Prožektor ProjectLine on energiasäästlik ning vastupidav tänu oma metallmaterjalile ja ilmastikukindlusele. Sisseehitatud liikumisanduri raadiust, aega ning valgustundlikkust saab reguleerida. Ideaalne (avalike) hoonete esise/taguse ala valgustamiseks, kus asuvad parklad, sõiduteed, aiad või töökohad.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lülitamise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunni.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Värvitu
- Optilise katte/klaasi materjal: Karastatud klaas
- Optilise katte/klaasi kuju: Lame
- Optilise katte/klaasi tüüp: Klaas

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –25 kuni +40 °C

Keskkonnahoidlik

- Sustainability rating: –

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 830 soe valge
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 3000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Algne värvsus: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Lambiperekonna kood: LED
- Light source engine type: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihu levik: 110°
- Valgusvoog: 2 700 lm
- Optika materjal: Klaas
- Optika tüüp, välistingimused: Sümmeetriline
- Reflektori materjal: Polükarbonaat
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 90 lm/W
- Ülespoole suunatud valguse osatähtsus: 0

Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: –
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 0,78
- Tõukeaeg: 0,063
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve

- Võimsustarve: 30
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 56
- Kogupikkus: 185
- Kogulaius: 183

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- IP-kood: IP65 | Tolmukindel ja vastupidav veejugadele
- Kaitseklass: I klass
- Kaabel: Kaabel, 0,6 m, ilma pistikuta
- Ühendus: Lendjuhtmed/-traadid
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 5
- Hämardatav: Ei
- Ajam/toiteüksus/trafo: -
- Kaasas juht: Jah
- Tegelik valgustatud ala: 0,013
- Fixation material: Teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK05 | 0.7 J
- Paigaldusseade: Kinnitusklamber, reguleeritav
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 72
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514954458
- Netokaal: 0,56 kg
- Brutokaal: 0,62 kg
- Kõrgus: 6,2 cm
- Pikkus: 19,5 cm
- Laius: 20,7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.238

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com