

# PHILIPS

## Prožektor

### ProjectLine

10 W

6500 K külm valge valgus

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



950

lm/W

35.000h

IP65

10W

6500K

LED

REAL

PRO

REAL

QUALITY

Professional quality for your project

8719514954588



# Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad vastupidavad LED-id väljas kasutamiseks. Prožektor ProjectLine on energiasäästlik ning vastupidav tänu oma metallmaterjalile ja ilmastikukindlusele. Ideaalne (avalike) hoonete esise/taguse ala valgustamiseks, kus asuvad parklad, sõiduteed, aiad või töökohad.

#### Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

#### Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

#### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lülitamise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

## Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

## Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunni.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Värvitu
- Optilise katte/klaasi materjal: Karastatud klaas
- Optilise katte/klaasi kuju: Lame
- Optilise katte/klaasi tüüp: Klaas

## Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –40 kuni +50 °C

## Keskkonnahoidlik

- Sustainability rating: –

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 865 külm päevavalgus
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 6500
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Algne värvsus: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Lambiperekonna kood: LED
- Light source engine type: LED
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusti valgusvihu levik: 110°
- Valgusvoog: 950 lm
- Optika materjal: Klaas
- Optika tüüp, välistingimused: Sümmeetriline
- Reflektori materjal: Polükarbonaat
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95 lm/W
- Ülespoole suunatud valguse osatähtsus: 0

## Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

## Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: –
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

**Võimsus**

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 0,31
- Tõukeaeg: 0,056
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

**Võimsustarve**

- Võimsustarve: 10
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kogukõrgus: 28
- Kogupikkus: 107
- Kogulaius: 102

**Hooldus**

- Garantii: 2 aastat

**Tehnilised andmed**

- IP-kood: IP65 | Tolmukindel ja vastupidav veejugadele
- Kaitseklass: I klass
- Kaabel: Kaabel, 0,3 m, ilma pistikuta
- Ühendus: Lendjuhtmed/-traadid
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 5
- Hämardatav: Ei
- Ajam/toiteüksus/trafo: -
- Kaasas juht: Jah
- Tegelik valgustatud ala: 0,003
- Fixation material: Teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK06 | 1 J
- Paigaldusseade: Kinnitusklamber, reguleeritav
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 211
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514954588
- Netokaal: 0,19 kg
- Brutokaal: 0,21 kg
- Kõrgus: 4 cm
- Pikkus: 11,5 cm
- Laius: 11,5 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-09-13  
Versioon: 0.157

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)