

PHILIPS

Veekindel

ProjectLine

150 cm

4000 K loomulik valge valgus

5400 lm

8719514955431



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Veekindlad LED-valgustid (ilmastikukindel valgusti) ja vastupidavad LED-id tööstuslikuks kasutamiseks. ProjectLine'i veekindel valgusti on vastupidav (IK06) ning kaitstud tolmu ja veepritsmete sissetungimise eest igast suunast (IP65). Valgusti saab kinnitada seinale (horisontaalselt), lakke või paigaldada rippuvalt. Oma sooja valge valgusega sobib see ideaalselt üldiseks (töö)valgustuseks laoruumidesse, garaažidesse ja keldritesse.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lülitamise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunni.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Hall
- Materjal: PVC
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +35 °C

Keskkonnahoidlik

- Sustainability rating: –

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 840 neutraalne valge
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000
- Algne värvsus: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Valgusallikas vahetata: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 120°
- Valgusvoog: 5 400 lm
- Maksimaalne hämardus: Ei kohaldata
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Valgusvihi nurk 120°
- Reflektori materjal: Polükarbonaat
- Küllastunud punane (R9): >50
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Stroboskoopiline efekt: 1,6
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W
- Ühtne rägustegur CEN: 27

Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Erinevad värvitemperatuurid

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- ENEC-märgis: –
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 6,5
- Tõukeaeg: 0,108
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve

- Average CLO power consumption: –
- Algne CLO energiatarve: –
- Võimsustarve: 54
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 44,5
- Kogupikkus: 1 498
- Kogulaius: 35,5

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- IP-kood: IP65 | Tolmukindel ja vastupidav veejugaadele
- Kaitseklass: II klass
- Kaabel: Kaabel, 0,3 m, ilma pistikuta
- Ühendus: Ühendusseade, 2 viiguga
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 7,5
- Juhtimisliides: -
- Hämardatav: Ei
- Ajam/toiteüksus/trafo: Toiteplokk (sees/väljas)
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: -
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1

- Leegikindluse katse: Temperatuur 650 °C, kestus 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK06 | 1 J
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 65
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514955431
- Netokaal: 0,53 kg
- Brutokaal: 0,65 kg
- Kõrgus: 4,6 cm
- Pikkus: 154 cm
- Laius: 3,8 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.333

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com