

PHILIPS

Hõõgpirn, värvitu
40W G95 E27

Nutikas LED

Täisvärviline nutikas pirn


Kuni 470 luumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169165793



Juhtige rakenduse või häälega

Philipsi nutikad LED-hõõgniidiga pirnid on mõeldud selleks, et neid märgataks – need näevad suurepäraseid välja isegi siis, kui on välja lülitatud. Ent oodake, kuni need põlema panete! Siis täidavad need läbipaistvad hämardatavad valguskerad ruumi miljonite värvide ja valge valguse varjunditega hubasest kuni jahedani. Nautige retroajast pärit hõõglambi klassikalist välimust, saades samal ajal osa energiasäästliku LED-i eelistest. Ning kuna pirnide juures on kasutatud WiZ-i ühendatud tehnoloogiat, saate neid hõlpsasti juhtida Wi-Fi ja WiZ-i rakenduse, kaugjuhtimispuldi või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Hääljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Valgusrežiimid

- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv



WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustustustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredat päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele soojale valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid

Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid



Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: G95
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,065 kg

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥ 80
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Käivitusaeg: < 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 74 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 47 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Toote nimetus: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): G
- Võimsustarve: 6,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 142 mm
- Kogupikkus: 142 mm
- Kogulaius: 95 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgustugevus: 470 lm
- Nimivõimsus: 6.3 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1901107
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169165793
- Netokaal: 0,07 kg
- Brutokaal: 0,14 kg
- Kõrgus: 18,5 cm
- Pikkus: 10,5 cm
- Laius: 10,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-03
Versioon: 0.417

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com