

# PHILIPS

## Allavalgusti

### Funktsionaalne

Põimitud optikaga allavalgusti

Meson

Vähendatud pimestus

Täiustatud mugavus

Valge



8720169174023



# Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Valgustage oma ruumi Philipsi EyeComforti LED-allavalgustiga, mis on mugav valgusallikas ega väsita silmi.

#### Lihne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.

#### Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

#### Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Vähem pimestust. Suurem mugavus.

# Esiletõstetud tooted

## Sobib madalate lagedega Õhuke disain Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

## EyeComfort koos põimitud optikaga

Põimitud optikaga tehnoloogia täiustab teie igapäevast üldvalgustust. 3D-mustritega trükitud mikroläätsede tehnoloogia aitab valgust hajutada ja tekitab ühtlase valgusjaotuse, mis

vähendab oluliselt pimestamist. Selline valgustus ei ole mitte ainult pehme ja ühtlane ning teie silmadele mugavam, vaid valgus on jaotatud ka nutikalt ümber nii, et valgustatud piirkonnas oleks vähem pimestavat valgustust.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 7 500

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 100 °
- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 93 mA
- Jõudlus: 76 lm/W

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,09 kg
- Väljalõike pikkus: 12.5 cm
- Väljalõike laius: 12.5 cm
- Kõrgus: 3,5 cm
- Pikkus: 14 cm
- Kaugus õõnsuses: 11,7 cm
- Laius: 14 cm

## Hooldus

- Garantii: 1 aasta

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 140 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 960
- Valguse värv: 6500K
- Toiteallikas: 220–240 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169174023
- Netokaal: 0,09 kg
- Brutokaal: 0,11 kg
- Kõrgus: 14,1 cm
- Pikkus: 4,2 cm
- Laius: 15,1 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-11  
Versioon: 0.285

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)