

PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10

Ülitõhus

4000K

375 lm

50000 h



8720169174320



Tõeliselt erinev pirn

Philipsi LED-kohtvalgustitel on fookuseeritud valgusvihk, eriti pikk kasutusiga ja need pakuvad märkimisväärset energiasäästu. See kohtvalgusti sobib ideaalselt kauakestvaks asenduseks 50 W kohtvalgustitele, millel on GU10 sokkel.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Standardse halogeenlambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Loodud silmade mugavust arvestades

Esiletõstetud tooted

Standardse halogeenpirniga sarnane kuju ja suurus



Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-lamp moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele halogeenlampidele.

Pika elueaga pirn – kestab kuni 50 aastat



Kuni 45 000 tunni pikkuse elueaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 45 aasta.

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on sul võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 375 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 178 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8720169174320
- EOC: 872016917432000
- Toote nimetus: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.4
- Ping: AC 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A
- Võimsustarve: 2,1 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 54 mm
- Kogupikkus: 54 mm
- Kogulaius: 50 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 680 cd

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 1428241

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169174320
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,12 kg
- Kõrgus: 13,2 cm
- Pikkus: 5,3 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.463

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com