PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti Bracia, 3 tk

Lae/seina kohtvalgustid

2700 K

Must

ClickFix



8720169174863

Stiilsed LED-kohtvalgustid teie kodu mis tahes ruumi eredaks valgustamiseks

Bracia LED-kohtvalgustite perekond on valgustab teie kodu sooja valge valgusega. Ajatu disain ja Philipsi kvaliteet on ideaalne lahendus, mis kestab aastaid. Reguleeritav pea ja lai valgusvihu nurk tagavad küllaldase valgustuse igas toas, olgu selleks elutuba või esik. Bracia kohtvalgustid sobivad suurepäraselt ka köögi tööpindade või muude alade valgustamiseks, kus vajate tugevat eredat valgust.

Kergesti kasutatav
- Reguleeritav kohtvalgusti pea

Säästlikud valgustuslahendused
- Energiasääst kuni 80%
- Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Täiuslik LED-lamp
- 5-aastane garantii LED-süsteemile

8720169174863

Parim kvaliteet

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal

Eriomadused

- Ere ühtlase jaotusega valgus

Kvaliteetne valgus

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Esiletõstetud tooted

Reguleeritav kohtvalgusti pea

Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Energiasääst kuni 80%

LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

Usaldusväärne kvaliteetne LED-valgusti kestab kuni 25 000 tundi. Võite olla rahulik, teades, et te ei pea aastaid valgustite pärast muretsema, nautides samal ajal kodus täiuslikku valgusmeeleolu.

5-aastane garantii LED-süsteemile

Lisaks selle valgusti standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (LED-moodulile ja draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kauakestev väga kvaliteetne materjal

See suurepärase viimistlusega kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

Ere ühtlase jaotusega valgus

Oma ruumide tõeliselt hästi valgustamiseks valige see ühtlase jaotusega valgusti, mis heidab sama palju valgust kõikjale ruumi.

EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. See Philipsi valgusti ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitab selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
- Värvus: Must
- Materjal: Metall

Kestvus
- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000

Keskkonnahoidlik
- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- click!FIX kinnitus: Jah
- Integreeritud LED: Jah
- Soe valge valgus: Jah

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: ClickFix

Muud omadused
- Valgusti voolutugevus: 112 mA

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,63 kg
- Kogukõrgus: 125 mm
- Kogupikkus: 430 mm
- Kogulaius: 80 mm

Hooldus
- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1650
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 16.5
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 3

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8720169174863
- Netokaal: 0,63 kg
- Brutokaal: 0,82 kg
- Kõrgus: 44 cm
- Pikkus: 10,4 cm
- Laius: 13 cm

Väljalaske kuupäev: 2025-08-30
Versioon: 0.353

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.