

PHILIPS


Hõõgniidiga
merevaigutooni pirn 40 W
A60 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 h



8720169191273



Loodud märkamiseks

Uus Deco kolleksioon muudab teie kodu täiuslikuks (sooja) valge valguse ja stiilse minimalistliku valgusti kooslusega.

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga toruvalgustid – kestavad kuni 15 aastat
- Sästab kuni 90% energiat

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Retrostilis LED

Esiletõstetud tooted

Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus toruvalgusteid tihti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõög- või halogeenpirnid

Retro (2000 K ja 2200 K)

Kujutage ette traditsioonilise valgusti retrovälimust koos LED-i eelistega. Philips Vintage'i LED-hõõpirnidega on teil armastatud klassikalise välimusega pirn koos vajaliku energiatõhususega. Sellel on vanaaegse hõõglambi traditsiooniline värv ja merevaigukollane kuma. Läbipaistev merevaigukollane klaasist pirn, messingist viimistlusega sokkel ja retrostiilis LED-hõõgniit lisavad teie kodu dekoratiivvalgustusele vintage-hõngu. Keerutatud hõõgniit loob hubase ja sooja õhkkonna.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Glass

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 1800 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 818 | CCT of 1800K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 67 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Kaunistav

Pakendi teave

- EAN: 8720169191273
- EOC: 872016919127300
- Toote nimetus: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 230 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Võimsustarve: 7 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 104 mm
- Kogupikkus: 104 mm
- Kogulaius: 60 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169191273
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,5 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.448

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com