

# PHILIPS

Hõõgniidiga  
merevaigutooni pirn 40 W  
G125 E27

LED

2200 K


470 lm

15 000 h

hämardatav



8720169191518



## Loodud märkamiseks

Uus Deco kolleksioon muudab teie kodu täiuslikuks (sooja) valge valguse ja stiilse minimalistliku valgusti kooslusega.

### Kvaliteetne valgus

- Pika elueaga pirn – kestab kuni 10 aastat

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Sästab kuni 90% energiat

### Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Retrostiilis LED

# Esiletõstetud tooted

## Keskmine tööiga hinnanguliselt 10 950 tundi

Kuni 10 950 tunni pikkuse elueaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 10 aasta.

## Asendab standardse hõõpirni



Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate mõõtmetega on see energiasäästlik standardne LED-pirn moodne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele standardsetele hõõpirnidele.

## Säästab kuni 90% energiat



Kasuta ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdama. Säästa energiat kohe rohkem kui 90%, asendades oma olemasolevad hõõ- või halogeenpirnid

## Retro (2000 K ja 2200 K)

Kujutage ette traditsioonilise valgusti retrovälimust koos LED-i eelistega. Philips Vintage'i LED-hõõpirnidega on teil armastatud klassikalise välimusega pirn koos vajaliku energiatõhususega. Sellel on vanaaegse hõõglambi traditsiooniline värv ja merevaigukollane kuma. Läbipaistev merevaigukollane klaasist pirn, messingist viimistlusega sokkel ja retrostiilis LED-hõõgniit lisavad teie kodu dekoratiivvalgustusele vintage-hõngu. Keerutatud hõõgniit loob hubase ja sooja õhkkonna.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kera
- Pistikupes: E27
- Pirni viimistlus: Merevaigutoon
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega
- Bulb Material: Glass

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 17,8 cm
- Laius: 12,5 cm

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 822 | CCT of 2200K

#### Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Kaunistav

#### Muud omadused

- Jõudlus: 85 lm/W

#### Pakendi teave

- EAN: 8720169191518
- EOC: 872016919151800
- Toote nimetus: LED G125 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: AC 230 V
- Aktiivvõimsus: 5,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 17,8 cm

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1430267

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169191518
- Netokaal: 0,1 kg
- Brutokaal: 0,2 kg
- Kõrgus: 22,6 cm
- Pikkus: 13 cm
- Laius: 13 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-28  
Versioon: 0.364

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)