

# PHILIPS

## Lualamp Forsy Clip

Töölauavalgustid

4000K

Valge

Hämardatav



8720169194397



## Mugavalt kaasaskantav.

Tugeva konstruktsiooni ja optimaalse jõudlusega Philipsi LED Performance'i laualamp on ideaalne valgusti, mis toob kvaliteetse valguse kodu igasse ruumi. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

### Juhtseadis

- Astmeline hämardus

# Esiletõstetud tooted

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist,

pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage

valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Astmeline hämardus

Valige erinevate hämardustasemetega vahel, et luua igasse hetke õige meeleolu.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ristkülik

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

## Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 15 000

## Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Kodukontor
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Töölauavalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 1000 mA
- Jõudlus: 40 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,23 kg
- Kõrgus: 8,8 cm
- Pikkus: 36,2 cm
- Laius: 20,3 cm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 200
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 5 V
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: III klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8720169194397
- Netokaal: 0,23 kg
- Brutokaal: 0,31 kg

- Kõrgus: 16,5 cm
- Pikkus: 7,5 cm
- Laius: 15 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-10  
Versioon: 0.326

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)