

PHILIPS

Laevalgusti Garnet,
40 W

Laevalgustid

4000K

Must



8720169195318



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Toa õhustiku muutmine pole kunagi olnud lihtsam. Philipsi SceneSwitchi LED-laevalgusti võimaldab teil kolme ainulaadse seadistuse abil meeleolu luua. Põhi- ja kaudse valgustuse kombinatsioon pakub teile valikuid, mis sobivad ideaalselt kooslemiseks, keskendumiseks ja hubasteks hetkedeks. Pole vaja hämardit ega paigaldust, vaid ainult olemasolevat lülitit.

Lihtne kasutada

- Kerge paigaldada

Valgusefekt

- Kaudvalgusti
- Kolmetsooniline valgusti
- Pehme harmooniline valgus

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Esiletõstetud tooted

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Kaudvalgusti

Volcano lambivari kaunistab teie ruumi ja peegeldab valgust pehmelt.

Kolmetsooniline valgusti

Kolmetsooniline valgusallikas annab teile paindlikkuse soovitud õhkkonna loomisel.

Pehme harmooniline valgus

Kaudse ja otse valguse õige kombinatsioon täidab kogu ruumi sooja kumaga ilma pimestamata.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Ümmargune

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Plast

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 20 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatud kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: <2

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 200 mA
- Jõudlus: 110 lm/W

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Kõrgus: 9,9 cm
- Pikkus: 50 cm
- Laius: 50 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 500 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
4400
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169195318
- Netokaal: 1,3 kg
- Brutokaal: 3,16 kg
- Kõrgus: 54 cm
- Pikkus: 13 cm
- Laius: 54 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.375

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com