

PHILIPS

LED-toru EM T8

Ülitõhus

1500 mm

4000K

G13 ROT



8720169205000



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgustus

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga. See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, mis vajavad palju valgust.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Jätkusuutlik valik

- Kasutage ära LED-ide pakutavat energiasäästu ilma valguskvaliteeti ohverdamata. Säästke energiat kohe rohkem kui 70%, vahetades välja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi määрусega keelatud alates 2023. aastast).

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kümneid aastaid

- Kuni 50 000 tunni pikkuse tööeaga pirn vähendab vajadust pirne sagedasti vahetada ja pakub täiuslikku valgustuslahendust rohkem kui 50 aastaks.

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti välja

- Mõeldud töötama elektromagnetiliste liiteseadistega.

Esiletõstetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Energiasääst rohkem kui 70% võrreldes luminofoorlampidega
Pikk tööiga kuni 50 000 tundi
Ühildub elektromagnetilise liiteseadisega

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: T8
- Pistikupesa: G13 ROT
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 200 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 160 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 3700 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0.5
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 185 lm/W

Mitmesugust

- Heakskiidu märgid: Vastab RoHS-direktiivile, CE-märgistus, KEMA Keur sertifikaat, ENEC sertifikaat
- LED Innovations: UltraEfficient

Pakendi teave

- EAN: 8720169205000
- EOC: 872016920500000
- Toote nimetus: LED T8 1500mm 20W G13 CW EELB 1CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.9
- Pingeline: 220-240 V
- Võimsustarve: 20

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 1 514 mm
- Kogupikkus: 1 514 mm
- Kogulaius: 28 mm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169205000
- Netokaal: 0,27 kg
- Brutokaal: 0,33 kg
- Kõrgus: 157,7 cm
- Pikkus: 3,1 cm
- Laius: 3,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.467

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com