

PHILIPS

Küünal 40W C37 E14
3 tk

Nutikas LED

Seadistatav valge nutikas pirn

Kuni 470 luumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169210332



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Tooge oma lühtervalgustitesse sooja või külma seadistatava nutika valge valguse varjundid WiZi E14 küünalpirniga. Kasutage kas rakendust WiZ või häält, et valgus hämaramaks või eredamaks muuta, või kasutage eelseadistatud valgusrežiime Wi-Fi seadistustes.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitelefoni abil.
- Vabakäejuhtimine hääle abil

Nutikad funktsioonid

- Nutikast hämardamine rakenduse, hääle või hämardiga
- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.
- Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv



WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust



Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Vabakäejuhtimine hääle abil



Juhtige valgusteid vaid oma häälega, lihtsalt lubage integreerimine Google'i või Alexa või lisage Siri otseteedesse.

Nutikas hämardamine

Hämardage valgustid nutitelefoni, WiZmote'i või hääle abil soovitud eredusele. Kalli hämardi paigaldamine pole vajalik.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustusmustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredat päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele sooja valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Automatiseerige oma valgustid ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid



Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: C37
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Matt

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,135 kg

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥ 90
- Värvustemperatuur: 2700–6500 K
- Valguse värvi kategooria:
Reguleeritav valge
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Käivitusaeg: < 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 95 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Toote nimetus: PHI WFB 40W C37 E14
927-65 TW 3CT6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 4,9 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 116 mm
- Kogupikkus: 116 mm
- Kogulaius: 39 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000
- Hinnanguline valgustugevus: 470 lm
- Nimivõimsus: 4.9 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber:
1901099
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus:
Sphere

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of
60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi
(2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169210332
- Netokaal: 0,41 kg
- Brutokaal: 0,49 kg
- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 14 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.344

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com