

PHILIPS

Hõõgpirn 60 W E27

Nutikas LED

2700-4000

Kuni 903 lumenit

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige rakenduse või häälega



8720169241435



Nutikas valgustus teie igapäevaeluks.

Philips A60 ülitõhus nutilamp on meie kõige energiasäästlikum nutilamp. See A-klassi nutikas lambipirn tarbib standardsete LED-ide, ühendatud LED-valgustite ja ühendatud LED-lambipirnidega võrreldes 40% vähem energiat. Mugav juhtmeta hämardamine ja lihtne Wi-Fi-ga ühendamine muudab nende valgustite juhtimise imelihtsaks – kallite hämardite paigaldamine pole enam vajalik. Kui teid huvitab nutikale valgustusele üleminek, on see suurepäraseks võimaluseks alustada klassi parima energiatõhususega valmistoote, mille täiendavaid nutifunktsioone saate kasutada just siis, kui seda soovite

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitelefoni abil.

Nutikad funktsioonid

- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.
- Automatiseerige oma seade ajagraafikute abil
- Energiatarbimise jälgimine

Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Kujutegur

- Mitmeti kasutatavad ja lihtne paigaldada

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäälestuv



WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust




Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.



Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustusmustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredat päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele sooja valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Automatiseerige oma seade ajagraafikute abil



Seadistage oma seade sisse/välja lülituma vastavalt teie päevakavale ja säästke energiat.

Energiatarbimise jälgimine



WiZ-i rakendus peab arvet teie valgustite energiatarbimise üle. Vaadake oma nädalast või päevast aruannet ja planeerige oma valgustus targalt, nii et kodune energiatarbimine oleks optimaalne.

Seadistav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid



Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Mitmeti kasutatavad ja lihtne paigaldada



Lihtsalt kleepige mis tahes pinnale omal vabal valikul – väljapanekuaknale, astmelisse lakke, töölauale, seinakappide alla. Saate valgustada mööblit ja sellele tooni lisada.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: A60
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Kaal: 0,055 kg

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 51 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 50 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 300 °
- Värviharmoonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): ≥80
- Värvustemperatuur: 2700–4000 K
- Valguse värvi kategooria: Reguleeritav valge
- Nominaalne valgustugevus: 903 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 210 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 42 mA

Pakendi teave

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Toote nimetus: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.48
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A
- Võimsustarve: 4,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 127 mm
- Kogupikkus: 127 mm
- Kogulaius: 60 mm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 50 000
- Hinnanguline valgustugevus: 903 lm
- Nimivõimsus: 4.3 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60
- EPRELi registreerimisnumber: 1901110
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Toetatud süsteemid

- Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määratletud toeperiood: Minimum of 60 months after introduction date
- Max tarvikute arv: 9999
- Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8720169241435
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,06 kg

- Kõrgus: 15,5 cm
- Pikkus: 8,5 cm
- Laius: 8,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-06
Versioon: 0.347

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com